



VZ104W

Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 4 reihig

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart

Unterputz
Hohlwand

Abmessungen

Höhe	755,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja