



BR651005HLAN

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|          |        |
|----------|--------|
| Výška    | 68 mm  |
| Šířka    | 100 mm |
| Měření a | 135 mm |

**Příslušenství**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

**Konfigurace**

|            |     |
|------------|-----|
| Překrývání | Ano |
|------------|-----|

**Instalace, montáž**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforace základny | Ne |
|--------------------|----|

**Materiál**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Materiál | Bezhalogenový PC-ABS |
| Povrch   | Lakované             |
| Barva    | Hliník               |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnici RoHS | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

