



FWKP601004VERZ

Inneneck FWK-Plus 60x100 mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse

EI90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten

4

Konfiguration

Schnittkaschierend

Ja

Installation, Montage

Bodenlochung

Ja

Abmessungen

Höhe

60 mm

Breite

100 mm

Länge

2000 mm

Maß a

160 mm

Innenhöhe

55 mm

Innenbreite

95 mm

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial

Stahl

Werkstoff

Farbe

Zink

Geeignet für

FWK plus 60x100

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

