



R27029010

Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	150 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Abbildungen | Zeichnungen

