



FG22WE

**Armoire juxtaposable IP41 600x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 2000 mm |
| Largeur                                    | 600 mm  |
| Profondeur                                 | 400 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm    |

#### Sécurité

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Indice de protection IP | IP41                      |
| Classe de protection    | Classe I                  |
| Type de verrouillage    | Serrure double barre 3 mm |
| Résistance aux chocs IK | IK10                      |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |

#### Installation, montage

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montage                     | Fixation au sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non             |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Gris clair    |
| Code RAL              | 7035          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |
| Finition              | Mat           |

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 1600 A |
|-------------------------|--------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

### Illustrations | dessins

