



FG22WE

Armoire juxtaposable IP41 600x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2000 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

