



WH36181249A

robusto Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face IP55 pour combinaison Aluminium

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
------------	------------

Profondeur	80.4 mm
------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm
--------------------------------------	-------

Matière

Couleur	Aluminium
---------	-----------

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
---------------------	---

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----