



WH36181249A

robusto Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face IP55 pour combinaison Aluminium

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	80.4 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm

Matériau

Couleur	Aluminium
Matériau	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----