




53303808



one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 16 AX (200W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy
Połączenie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania 41 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odporność na uderzenie IK IK05

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)
Rodzaj łącznika Podwójny 1-bieg./zmienny, rozdzielne zaciski wejściowe

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak