



53303808



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou
Šroubovací přípojka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 41 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Tlačítko Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano