



BRS1002101BVERZ

**Socle de goulotte C-profile BRS 100x210mm couv. 120mm de Tôle d'acier galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	100 mm
Largeur	210 mm
Longueur	2000 mm

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	120 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure	17690 - 17690 mm <sup>2</sup>
--------------------	-------------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	55
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	73

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Aacier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Ecisses en références séparées
--------------------------	--------------------------------

**Equipement**

Ecisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

