



KM25N

Barr. parafuso neutro 1x25+11x16+13x10

#### Características técnicas

##### Dimensões

Largura	5 mm
Profundidade	169 mm

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	60 A
------------------	------

##### Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim