



LF4004037030

**Angle extérieur pour goutte LF 40x40mm gris pierre**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|          |       |
|----------|-------|
| Hauteur  | 40 mm |
| Largeur  | 40 mm |
| Mesure a | 45 mm |

**Accessoires**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

**Réglages**

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

**Matières**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Matière    | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité                            |
| Couleur    | Gris pierre                           |
| Code RAL   | 7030                                  |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

**Normes**

|  |    |
|--|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|--|----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Equipement**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Avec film de protection | No |
|-------------------------|----|

**Configuration**

|               |    |
|---------------|----|
| Chevauchement | No |
|---------------|----|

**Adapté à**

|          |  |
|----------|--|
| LF 40x40 |  |
|----------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |