




LF4004037030

Ângulo exterior LF 40040

Características técnicas

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	40 mm

Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

Modo de configuração

Área de ângulo	90 - 90
----------------	---------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Cinzeno pedra
Código RAL	7030

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

Adequado para

LF 40x40	
----------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim