



VDE09057011

**Deksel E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	60 mm
Inbouwbreedte	253 mm
Inbouwlengte	200 mm
Lengte	219 mm
Breedte	272 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

**Configuratie**

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	E09
--	-----

**Installatie, montage**

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Materiaal**

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

**Deksel, deur**

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

**Deksel, deur**

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

**Funcies**

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

**Teksten**

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

**Materiaal**

Kleur	IJzergrijs
RAL-kleur	7011

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	0
---------------------------	---

**Uitrusting**

Aantal stopcontacten	0
Aantal apparaatbehuizingen	0
Aantal stopcontactdozen	0

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

