



VDE09057011

**Verschlussdeckel E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	60 mm
Einbaubreite	253 mm
Einbaulänge	200 mm
Länge	219 mm
Breite	272 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	5 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	E09
--------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Pulverbeschichtet

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Texte**

Kabelauslass	Ohne Kabelauslass im Deckel
--------------	-----------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätetische	0
-------------------------	---

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja