



181200

Messingknebel Serie Glas Messing

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Knebel
-----------------------	--------

Werkstoff

Farbe	Messing
RAL Nummer	1036
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Lackiert Zaponiert

Abmessungen

Höhe	35 mm
Breite	13 mm
Tiefe	16 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja