



181200

Knevel van chroom, berker Glas

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

Materiaal

Kleur	Messing
RAL-code	1036
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlakte behandeling	Gelakt Verzinkt

Afmetingen

Hoogte	35 mm
Breedte	13 mm
Diepte	16 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschild voor

Serie berker 1930/Glas	
------------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja