



181200

1930/Glas - tecla rotativa, dourado

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Latão
Código RAL	1036
Acabamento	Brilhante
Material	Latão
Tratamento	Envernizado Zaponizado

Dimensões

Altura	35 mm
Largura	13 mm
Profundidade	16 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker serie 1930/Glas

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim