



181200

Β.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

Υλικά

Χρώμα Μπρούντζος

Κωδικός RAL 1036

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Ορείχαλκος

Μεταχείριση Βερνίκι
Zaponised (αντιδιαβρωτική προστασία με διαφανές βερνίκι)

Διαστάσεις

Ύψος 35 mm

Πλάτος 13 mm

Βάθος 16 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι