



LZ255

Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

2 VA

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

21 mm

Höhe

180 mm

Breite

240 mm

Höhe der Öffnung

12,50 mm

Breite der Öffnung

30,50 mm

Konnektivität

Anschlussart

Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz

50-60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-5 - 40 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1.5 - 6 mm²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

100 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja