



LZ256

## Stromwandler für LT NH1-3 150/5A 2,5VA Klasse 1

### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

#### Leistung

Leistung

2,50 VA

#### Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

21 mm

Höhe

180 mm

Breite

200 mm

Höhe der Öffnung

12,50 mm

Breite der Öffnung

30,50 mm

#### Konnektivität

Anschlussart

Schraubanschluss

#### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-5 - 40 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

#### Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

150 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja