



LZ256

**Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2,5 VA**

**Technické vlastnosti**

**Funkce**

Třída přesnosti	1
-----------------	---

**Výkon**

Výkon	2,50 VA
-------	---------

**Rozměry**

Průměr otvoru	21 mm
Výška	180 mm
Šířka	200 mm
Výška otvoru	12,50 mm
Šířka otvoru	30,50 mm

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Napětí**

	3000 V
--	--------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-5 - 40 °C

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Elektrický proud**

Maximální intenzita pro primární	150 A
Maximální intenzita sekundárního	5 A
Jmenovitý proud	150 A

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano