



LZ257

**Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 250/5 klasse 1, set 3 stuks**

**Technische eigenschappen**

**Funcies**

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

**Vermogen**

Vermogen	3,75 VA
----------	---------

**Afmetingen**

Doorsnede van de opening	21 mm
Hoogte	180 mm
Breedte	200 mm
Hoogte van de opening	12,50 mm
Breedte van opening	30,50 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nom. houdspanning netfrequentie (r.m.s)	3000 V
Maximale werkspanning	720 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-5 - 40 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Isolatieklasse	E

**Stroom / temperatuur**

Nominale primaire stroom (Ipr)	250 A
Nominale secundaire stroom (Isr)	5 A
Nominale stroom	250 A
Thermische nominaal stroom	1,2*Ipr
Nominale kortstondige thermische stroom (Ith/1s)	60*Ipr
Nominale dynamische stroom	2.5*Ith
Overstroombeperingsfactor	FS 5

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja