



LZ258

Stromwandler für LT NH1-3 400/5A 3,75VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

3,75 VA

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

21 mm

Höhe

150 mm

Breite

260 mm

Höhe der Öffnung

12,50 mm

Breite der Öffnung

30,50 mm

Konnektivität

Anschlussart

Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-5 - 40 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1.5 - 6 mm²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

400 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja