

Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 2,5VA Klasse 0,5S

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	0.5 S
--------------------	-------

Leistung

Leistung	2,50 VA
----------	---------

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	21 mm
Höhe	200 mm
Breite	260 mm
Höhe der Öffnung	12,50 mm
Breite der Öffnung	30,50 mm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung Ui	3000 V
-----------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 4 mm ²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	600 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A