

Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 2,5VA Klasse 0,5S

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse	0,5 S
--------------------	-------

**Leistung**

Leistung	2,50 VA
----------	---------

**Abmessungen**

Durchmesser der Öffnung	21 mm
Höhe	200 mm
Breite	260 mm
Höhe der Öffnung	12,50 mm
Breite der Öffnung	30,50 mm

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	3000 V
-----------------------	--------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 55 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite	600 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A