



BKFD150105

Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 150x(105-150)mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	150 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	16500 - 16500 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	68
---	----

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	105 mm
Nivellierbereich	105 - 150 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	2 kN

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

Funktionen

Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar	Ja
----------------------------------	----

Werkstoff

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

Funktionen

Mit Bodenwanne	Nein
----------------	------

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Produktdatenblatt

BKFD150105

Abbildungen | Zeichnungen

