



FG24WE

**Anreihstandverteiler IP41 1100x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	2000 mm
Breite	1100 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

**Installation, Montage**

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

