



FG24WE

Anreihstandverteiler IP41 1100x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2000 mm
Breite	1100 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schliessungstyp	Doppelbartverschluss 3 mm
Stossfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

