



FG24WE

univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x400mm RAL7035

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	2000 mm
Szerokość	1100 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP41
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzowej	8

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Mat

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1600 A
-----------------	--------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

