



FG25WE

Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2000 mm
Breite	1350 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schliessungstyp	Doppelbartverschluss 3 mm
Stossfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlosser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----