



FG25XE

**Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x600**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	2000 mm
Šířka	1350 mm
Hloubka	600 mm
Tloušťka bočnice	2 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP41
Třída izolace	Třída izolaceel
Typ uzamčení	Uzávěr doplebart 3 mm
Mechanická odolnost IK	IK10

**Vybavení**

Počet polí v šířce	5
Počet otvorů v desce příruby	10

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matná

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

**Ilustrace a výkresy**

