



FB6019009001

**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm cremeweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	61 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	190 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	9150 - 9150 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	39
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 4
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

