



FB6019009016

**Goulotte FB 60x190mm PVC blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	61 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	190 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

**Dimensions**

Section intérieure / utile	9150 - 9150 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	39
---	----

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

