



FB6019009016

**Goulotte FB 60x190mm PVC blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	61 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	190 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

**Dimensions**

Section intérieure / utile	9150 - 9150 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	39
---	----

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	No

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

