



FB6019009016

FB, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, verkeerswit

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Dekselbreedte | 190 mm |

Deksel, deur

| | |
|----------------|---|
| Aantal deksels | 1 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Binnendoorsnede | 9150 - 9150 mm ² |
|-----------------|-----------------------------|

Capaciteit

| | |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 39 |
|------------------------------------------------------------|----|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| RAL-kleur | 9016 |
| Kleur | Verkeerswit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 4 |
| Aantal scheidingswanden | 3 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

