



KF83A

Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 100 A

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 25 mm²

Průřez plného vodiče 35 mm²

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano