



KF83A

Клема вводу живлення зверху, 1x25мм²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	100 А
-------------------	-------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
---------------	----------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	25 mm ²
--	--------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 mm ²
---	--------------------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----