



KF83A

Клема вводу живлення зверху, 1x25мм²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	100 A
-------------------	-------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	25 mm ²
--	--------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 mm ²
---	--------------------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----