




Druck

Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x600

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	2000 mm
Šířka	1600 mm
Hloubka	600 mm
Tloušťka bočnice	2 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP41
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet polí v šířce	6
Počet otvorů v desce příruby	12

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matná

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

