



HW2E308FB

Interrupitor automático ACB HW2 800A 3P 66kA fijo p.unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	800 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	66 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	66 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	66 kA

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	8000
Endurancia mecánica en número de maniobras	25000

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Resistencia

Resistencia interna	9 $\mu\Omega$
---------------------	---------------

Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Disparo

Tiempo de respuesta al cierre	50 ms
-------------------------------	-------

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC	Sí
-----------------------	----