



KM10L

Barr. parafuso fase 2x16+8x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	60 A
------------------	------

Materiais

Cor	Castanho
Código RAL	8014

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal	2x 16 + 8x 10 mm ²
---	-------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim