



LFS601004VERZ

**Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

**Réglages**

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm

**Matières**

Matière	Aacier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zinc

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	No
-------------------------	----

**Adapté à**

LFS 60x100
------------