



LFS601004VERZ

Vnitřní roh kanálu LFS 60x100, pozink.

Technické vlastnosti

Příslušenství

Typ příslušenství Tvarový díl

Nastavení

Úhlový rozsah 90 - 90

Rozměry

Výška 60 mm

Šířka 100 mm

Měření a 50 mm

Materiál

Materiál Ocel

Povrch Pozinkované

Barva Zinek

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK08

Stupeň krytí IP IP30

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 Ano

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 60 °C

Vybavení

S ochrannou fólií Ne

Konfigurace

Překrývání Ano

Vhodné pro

LFS 60x100

Ilustrace a výkresy

