



181110



Drucktaster TS chrom, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	1,50 A
-----------	--------

Spannung

Nennspannung	12 V
--------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drucktaster
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Chrom
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Verchromt galvanisiert
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	22 mm
Breite	22 mm
Tiefe	19,70 mm
Einbautiefe	13 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Schließer
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

TS	
----	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja