



181113



#### Drucktaster TS edelstahl, matt

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Taststrom	1,50 A
-----------	--------

###### Spannung

Nennspannung	12 V
--------------	------

###### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drucktaster
-----------------------	-------------

Polanzahl	1
-----------	---

###### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Messing Nickel Edelstahl
-----------	--------------------------------

Oberfläche	Gebürstet
------------	-----------

Transparent	Nein
-------------	------

###### Abmessungen

Höhe	22 mm
------	-------

Breite	22 mm
--------	-------

Tiefe	19,70 mm
-------	----------

Einbautiefe	13 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
-----------------------------	------

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Montageart	Für Schraubbefestigung
------------	------------------------

Schaltart/Variante	Schließer
--------------------	-----------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

###### Geeignet für

Berker TS	
-----------	--

###### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----