



GB08021LAN

**Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, aluminij**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Dužina	152 mm
Širina poklopca	80 mm
Promjer otvora	48 mm
Broj jedinica	2

**Konfiguracija**

Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)	Okvir 2-struki
Preklapanje	Da

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

**Materijali**

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada	Lakirano
Boja	Aluminij

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

**Oprema**

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

**Ilustracije / crteži**

