




GB08021LAN

Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, aluminij

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Dužina	152 mm
Širina poklopca	80 mm
Promjer otvora	48 mm
Broj jedinica	2

Konfiguracija

Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)	Okvir 2-struki
Preklapanje	Da

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada	Lakirano
Boja	Aluminij

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da