



KM11L

Barr. parafuso fase 5x16+6x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	60 A
------------------	------

Materiais

Cor	Castanho
Código RAL	8014

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal	5x16 + 6x 10 mm ²
---------------------------------------------	------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim